

HOLEX**Ronde borstel op stift Staaldraad, vermessingd, 0,25 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 50X10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574325 50X10
GTIN	4067263907107
Artikelklasse	57H

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **stift-Ø 6 mm**.

Het hoogvaste staaldraad is voorzien van een dunne laag messing.

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.

Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	15000 min ⁻¹
Borsteldraaddikte	0,25 mm
Bezettingsbreedte L ₁	10 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Borstel-Ø D ₁	50 mm

Lengte borsteldeel H ₁	12 mm
Bezettingmateriaal	Staaldraad, vermessingd
Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Ronde borstel