

Ronde borstel op stift RVS-draad 0,20 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 30X6mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	574253 30X6
GTIN	4067263934745
Artikelklasse	57H

Omschrijving

Uitvoering:

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **stift-Ø 6 mm**.

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.

Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

Technische beschrijving

Borstel-Ø D ₁	30 mm
Borsteldraaddikte	0,2 mm
Bezettingsbreedte L ₁	6 mm
Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Lengte borsteldeel H ₁	6 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm

Bezettingmateriaal	RVS-draad
Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Ronde borstel