


HOLEX**Ronde borstel op stift RVS-draad 0,30 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 70X10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574225 70X10
GTIN	4067263934714
Artikelklasse	57H

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **stift-Ø 6 mm.**

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.

Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

Technische beschrijving

Lengte borsteldeel H ₁	19 mm
Borsteldraaddikte	0,3 mm
Borstel-Ø D ₁	70 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Maximaal toerental	15000 min ⁻¹
Bezettingsbreedte L ₁	10 mm

Bezettingmateriaal	RVS-draad
Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Ronde borstel