

HOLEX**Ronde borstel op stift RVS-draad 0,20 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 60X15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574253 60X15
GTIN	4067263934776
Artikelklasse	57H

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **stift-Ø 6 mm.**

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.

Voor het ontroesten, verwijderen van walshuid, reinigen.

Technische beschrijving

Borstel-Ø D ₁	60 mm
Bezettingsbreedte L ₁	15 mm
Borsteldraaddikte	0,2 mm
Maximaal toerental	15000 min ⁻¹
Schacht-Ø D _s	6 mm
Lengte borsteldeel H ₁	17 mm

Bezettingmateriaal	RVS-draad
Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Ronde borstel