


HOLEX**Ronde borstel op stift Messingdraad 0,20 mm, Borstel-Ø
D1×bezettingsbreedte L1: 40X10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574360 40X10
GTIN	4067263934813
Artikelklasse	57H

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **stift-Ø 6 mm.**

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect. Voor veeleisende afbraam- en borstelwerkzaamheden op NE-metalen.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	6 mm
Maximaal toerental	18000 min ⁻¹
Bezettingsbreedte L ₁	10 mm
Borsteldraaddikte	0,2 mm
Borstel-Ø D ₁	40 mm
Lengte borsteldeel H ₁	9 mm

Bezettingmateriaal	Messingdraad
Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Ronde borstel