


**HOLEX****Ronde borstel op stift Messingdraad 0,20 mm, Borstel-Ø  
D1×bezettingsbreedte L1: 70X10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574360 70X10
GTIN	4067263934837
Artikelklasse	57H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, **stift-Ø 6 mm.**

**Toepassing:**

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.

Voor veeleisende afbraam- en borstelwerkzaamheden op NE-metalen.

**Technische beschrijving**

Maximaal toerental	15000 min <sup>-1</sup>
Bezettingsbreedte L <sub>1</sub>	11 mm
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	70 mm
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	19 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Borsteldraaddikte	0,2 mm

Bezettingmateriaal	Messingdraad
Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Ronde borstel