

**Komborstel Staalraad 0,30 mm, Borstel-Ø D1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574755 40
GTIN	4067263935001
Artikelklasse	57H

Omschrijving**Uitvoering:**

Komborstels met **schacht-Ø 6 mm**.

Toepassing:

In rechte slijpers, flexibele assen of stationaire machines. Voor het reinigen en afbramen van kleine tot middelgrote vlakken.

Technische beschrijving

Lengte borsteldeel H ₁	20 mm
Borsteldraaddikte	0,3 mm
Maximaal toerental	10500 min ⁻¹
Borstel-Ø D ₁	40 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Producttype	Penseelborstel

