


HOLEX**Ronde borstel op stift microschurend, SiC korrel 120, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 50X10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574445 50X10
GTIN	4067263934851
Artikelklasse	57H

Omschrijving**Uitvoering:**

Schuurnylondraden met siliciumcarbide, in stalen huls vastgeperst; **stift-Ø 6 mm.**

Toepassing:

Op handslijpmachines, machines met flexibele as of handboormachines, voor de oppervlaktebewerking. Hoge toerentallen verveelvoudigen het borsteleffect.

Droog en nat slijpen van aluminium, staal, RVS en kunststoffen. Maximale gebruikstemperatuur 80 °C.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	120
Borstel-Ø D ₁	50 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Lengte borsteldeel H ₁	12 mm
Maximaal toerental	15000 min ⁻¹

Aanbevolen toerental	6000 min ⁻¹
Slijpmiddelaanduiding	SiC
Producttype	Ronde borstel