

**Penseelborstel Staaldraad 0,30 mm, Type: 10X80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574550 10X80
GTIN	4067263935049
Artikelklasse	57H

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, in stalen huls geperst, **stift-Ø 6 mm.**

Toepassing:

Op rechte slijpers, machines met flexibele as en handboormachines. Voor het reinigen en afbramen van moeilijk toegankelijke plaatsen.

Technische beschrijving

Klemdeellengte L_2	80 mm
Lengte borsteldeel H_1	20 mm
Borstel-Ø D_1	12 mm
Maximaal toerental	10000 min ⁻¹
Klemdeel-Ø D_2	10 mm
Totale lengte L	120 mm
Producttype	Penseelborstel