



Penseelborstel Staaldraad 0,30 mm, Type: 10X20



Bestelgegevens

Bestelnummer	574550 10X20
GTIN	4067263935056
Artikelklasse	57H

Omschrijving

Uitvoering:

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, in stalen huls geperst, **stift-Ø 6 mm.**

Toepassing:

Op rechte slijpers, machines met flexibele as en handboormachines. Voor het reinigen en afbramen van moeilijk toegankelijke plaatsen.

Technische beschrijving

Borstel-Ø D ₁	12 mm
Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Klemdeellengte L ₂	20 mm
Totale lengte L	67 mm
Klemdeel-Ø D ₂	10 mm
Lengte borsteldeel H ₁	20 mm
Producttype	Penseelborstel