



Werkplaatsassortiment, Aantal gereedschappen: 36



Bestelgegevens

Bestelnummer	955018 36
GTIN	4067263934950
Artikelklasse	91A

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuiminlay. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.

T.b.v.:

GARANT gereedschapswagens met volledig uittrekbare lades en laderastermaat van **20 G × 16 G** resp. 500 × 400 mm (b × d).

Gereedschapswagens nr. 914520 – 914582.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 955018: 1 St.

HOLEX steek-ringsleutel nr. 613950 gr. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: Resp. 1 st.

HOLEX Ratel omschakelbaar 1/2 inch nr. 640190 gr. 1/2: 1 St.

HOLEX Verlengstuk 1/2 inch nr. 641020 gr. 125; 250: Resp. 1 st.

HOLEX dwarsgreep 1/2 inch nr. 641320 gr. 295: 1 St.

HOLEX cardangewricht 1/2 inch nr. 641620 gr. 1/2: 1 St.

HOLEX 12-kant dop 1/2 inch nr. 642120 gr. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: Resp. 1 st.

HOLEX 12-kant dop lang 1/2 inch nr. 642520 gr. 17; 19; 21: Resp. 1 st.

HOLEX schroevendraaier voor sleuf nr. 660701 gr. 3,5; 5,5: Resp. 1 st.

HOLEX korte schroevendraaier voor sleuf nr. 664201 gr. 5,5: 1 St.

HOLEX schroevendraaier voor Phillips nr. 668401 gr. 1; 2: Resp. 1 st.

HOLEX korte schroevendraaier voor Phillips nr. 668471 gr. 2: 1 St.

HOLEX vanadium-combinatietang nr. 703000 gr. 180: 1 St.

HOLEX waterpomptang nr. 706151 gr. 250: 1 St.

HOLEX bankhamer nr. 750125 gr. 300: 1 St.

Technische beschrijving

Diepte	400 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	20×16
Diepte in G	16
Breedte	500 mm
Breedte in G	20
Uitvoering	voor lades voor gereedschapswagens
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Geschikt voor bedrijfsinrichting	Gereedschapswagen
Producttype	Hardschuiminlay

Accessoires

Steekringsleutel Sleutelwijdte 10 mm	613950 10
Steekringsleutel Sleutelwijdte 13 mm	613950 13
Steekringsleutel Sleutelwijdte 16 mm	613950 16
Steekringsleutel Sleutelwijdte 17 mm	613950 17
Steekringsleutel Sleutelwijdte 18 mm	613950 18
Steekringsleutel Sleutelwijdte 19 mm	613950 19
Steekringsleutel Sleutelwijdte 5,5 mm	613950 5,5
Steekringsleutel Sleutelwijdte 7 mm	613950 7
Steekringsleutel Sleutelwijdte 8 mm	613950 8
Ratel omschakelbaar, 1/2 inch met uitwerper Type 1/2	640190 1/2
Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 125 mm	641020 125

Verlengstuk, 1/2 inch totale lengte 250 mm	641020 250
Dwarsgreep, 1/2 inch Totale lengte 295 mm	641320 295
Cardangewricht, 1/2 inch Type 1/2	641620 1/2
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 13 mm	642120 13
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 14 mm	642120 14
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 15 mm	642120 15
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 16 mm	642120 16
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 17 mm	642120 17
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 18 mm	642120 18
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 19 mm	642120 19
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 21 mm	642120 21
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 22 mm	642120 22
12-kant dop, 1/2 inch Sleutelwijdte 24 mm	642120 24
12-kant dop lang, 1/2 inch Sleutelwijdte 17 mm	642520 17
12-kant dop lang, 1/2 inch Sleutelwijdte 19 mm	642520 19
12-kant dop lang, 1/2 inch Sleutelwijdte 21 mm	642520 21
Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat Bladbreedte b 3,5 mm	660701 3,5
Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat Bladbreedte b 5,5 mm	660701 5,5
Schroevendraaier voor sleuf, kort Bladbreedte b 5,5 mm	664201 5,5
Schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat Kruiskopmaat 1	668401 1
Schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat Kruiskopmaat 2	668401 2
Schroevendraaier voor Phillips, kort Kruiskopmaat 2	668471 2
Vanadium-combinatietang, blank totale lengte 180 mm	703000 180
Waterpomptang met kunststof bekleed Totale lengte 250 mm	706151 250
Bankhamer Gewicht zonder steel 300 g	750125 300
	952001 955018

Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor
hardschuim-assortiment 955018
