




## Penseelborstel Staaldraad 0,30 mm, Type: 22X22



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 574550 22X22  |
| GTIN          | 4067263935063 |
| Artikelklasse | 57H           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, in stalen huls geperst, **stift-Ø 6 mm**.

#### Toepassing:

Op rechte slijpers, machines met flexibele as en handboormachines. Voor het reinigen en afbramen van moeilijk toegankelijke plaatsen.

### Technische beschrijving

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Borstel-Ø D <sub>1</sub>          | 23 mm                   |
| Klemdeel-Ø D <sub>2</sub>         | 22 mm                   |
| Klemdeellengte L <sub>2</sub>     | 22 mm                   |
| Totale lengte L                   | 80 mm                   |
| Lengte borsteldeel H <sub>1</sub> | 25 mm                   |
| Maximaal toerental                | 18000 min <sup>-1</sup> |
| Producttype                       | Penseelborstel          |

