

**Komborstel Messingdraad 0,20 mm, Borstel-Ø D1: 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574775 50
GTIN	4067263935032
Artikelklasse	57H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Komborstels met **schacht-Ø 6 mm**.

**Toepassing:**

In rechte slijpers, flexibele assen of stationaire machines. Voor het reinigen en afbramen van kleine tot middelgrote vlakken.

**Technische beschrijving**

Borsteldraaddikte	0,2 mm
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	50 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Maximaal toerental	10500 min <sup>-1</sup>
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	20 mm
Producttype	Penseelborstel

