



## Werkplaatsassortiment, Aantal gereedschappen: 23



### Bestelgegevens

Bestelnummer	955015 23
GTIN	2050002075467
Artikelklasse	91A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuiminlay. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.

#### T.b.v.:

Gereedschapswagens nr. 914520 – 914582.

#### Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 952001 gr. 955015: 1 St.

HOLEX schuifmaat nr. 410200 gr. 150: 1 St.

HOLEX rolbandmaat nr. 462010 gr. 3: 1 St.

HOLEX aluminium waterpas nr. 467435 gr. 300: 1 St.

HOLEX steek-ringsleutel nr. 613950 gr. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: Resp. 1 st.

HOLEX Schroevendraaier voor sleuf nr. 660701 gr. 3,5; 5,5; 7: Resp. 1 st.

HOLEX schroevendraaier voor Phillips nr. 668401 gr. 1; 2; 3: Resp. 1 st.

HOLEX vanadium-combinatietang nr. 703000 gr. 180: 1 St.

HOLEX waterpomptang nr. 706151 gr. 250: 1 St.

HOLEX halfronde tang, gebogen, nr. 713600 gr. 200: 1 St.

HOLEX zijsnijtang nr. 725250 gr. 160: 1 St.

HOLEX universeel mes nr. 845039 gr. 160: 1 St.

### Technische beschrijving

Breedte	500 mm
Diepte in G	16
Breedte in G	20
Diepte	400 mm
Aantal gereedschappen	23
Nuttig ladeoppervlak in G	20×16
Hardschuimkwaliteit LD45, dikte	30 mm
Geschikt voor bedrijfsinrichting	Gereedschapswagen
Producttype	Hardschuiminlay

## Accessoires

Hardschuiminlay voor gereedschapssets geschikt voor hardschuim-assortiment 955015	952001 955015
Schuifmaat Nonius 1/20 Meetbereik 150 mm	410200 150
Rolbandmaat Bandlengte 3 m	462010 3
Aluminium waterpas Lengte 300 mm	467435 300
Steekringsleutel Sleutelwijdte 10 mm	613950 10
Steekringsleutel Sleutelwijdte 13 mm	613950 13
Steekringsleutel Sleutelwijdte 16 mm	613950 16
Steekringsleutel Sleutelwijdte 17 mm	613950 17
Steekringsleutel Sleutelwijdte 18 mm	613950 18
Steekringsleutel Sleutelwijdte 19 mm	613950 19
Steekringsleutel Sleutelwijdte 5,5 mm	613950 5,5
Steekringsleutel Sleutelwijdte 7 mm	613950 7
Steekringsleutel Sleutelwijdte 8 mm	613950 8
Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat Bladbreedte b 3,5 mm	660701 3,5
	660701 5,5

Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat  
Bladbreedte b 5,5 mm

Schroevendraaier voor sleuf, met krachthandvat  
Bladbreedte b 7 mm

660701 7

Schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat  
Kruiskopmaat 1

668401 1

Schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat  
Kruiskopmaat 2

668401 2

Schroevendraaier voor Phillips, met krachthandvat  
Kruiskopmaat 3

668401 3

Vanadium-combinatietang, blank totale lengte 180 mm

703000 180

Waterpomptang met kunststof bekleed Totale lengte 250  
mm

706151 250

Halfronde tang, gebogen, blank totale lengte 200 mm

713600 200

Zijsnijtang, blank totale lengte 160 mm

725250 160

Universeel mes met spuitgietzink-greep 18 mm Totale  
lengte 160 mm

845039 160