

**Garant****Vario plus eco snijplaathouder convex voor vlakke insteek, rechts, Ø-bereik insteek D1 / D2: 51/67mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274512 51/67
GTIN	4067263934998
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

**T.b.v.:**

Klemhouder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Let op:**

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

**Opmerking:**

D<sub>1</sub> = minimale Ø voor de eerste insteek / D<sub>2</sub> = maximale Ø voor de eerste insteek.

**Technische beschrijving**

minimale 1e insteek-Ø D <sub>1</sub>	51 mm
Serie	Eco
maximale 1e insteek-Ø D <sub>2</sub>	67 mm
geschikte wisselplaat	Nr. 273656 – 273749

maximale snijdiepte $t_{\max}$	16 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Steekbreedte w	2 mm
Producttype	Snijplaathouder