

Garant**Vario plus Eco snijplaathouder convex voor vlakke insteek, links, Ø-bereik insteek D1 / D2: 33/43mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274513 33/43
GTIN	4067263950363
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

T.b.v.:

Klemhouder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Opmerking:

D₁ = minimale Ø voor de eerste insteek / D₂ = maximale Ø voor de eerste insteek.

Technische beschrijving

maximale snijdiepte t _{max}	16 mm
maximale 1e insteek-Ø D ₂	43 mm
geschikte wisselplaat	Nr. 273656 – 273749
Serie	Eco

minimale 1e insteek- \varnothing D ₁	33 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Steekbreedte w	2 mm
Producttype	Snijplaathouder