


**Garant****Vario plus Eco snijplaathouder concaaf voor vlakke insteek, rechts, Ø-bereik insteek D1 / D2: 138/190mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274514 138/190
GTIN	4067263950509
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

**T.b.v.:**

Klemhouder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Let op:**

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

**Opmerking:**

D<sub>1</sub> = minimale Ø voor de eerste insteek / D<sub>2</sub> = maximale Ø voor de eerste insteek.

**Technische beschrijving**

Serie	Eco
geschikte wisselplaat	Nr. 273656 – 273749
minimale 1e insteek-Ø D <sub>1</sub>	138 mm
maximale snijdiepte t <sub>max</sub>	18 mm

maximale 1e insteek-Ø D <sub>2</sub>	190 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Steekbreedte w	2 mm
Producttype	Snijplaathouder