

Garant**Vario plus Eco snijplaathouder concaaf voor vlakke insteek, links, Ø-bereik insteek D1 / D2: 138/190mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274515 138/190
GTIN	4067263950585
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

T.b.v.:

Klemhouder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Opmerking:

D₁ = minimale Ø voor de eerste insteek / D₂ = maximale Ø voor de eerste insteek.

Technische beschrijving

maximale 1e insteek-Ø D ₂	190 mm
Serie	Eco
maximale snijdiepte t _{max}	18 mm
geschikte wisselplaat	Nr. 273656 – 273749

minimale 1e insteek-Ø D ₁	138 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Steekbreedte w	2 mm
Producttype	Snijplaathouder