

**Garant****Vario plus Eco snijplaathouder convex voor vlakke insteek, rechts, Ø-bereik insteek D1 / D2: 110/170mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274516 110/170
GTIN	4067263950769
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

**T.b.v.:**

Klemhouder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Let op:**

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

**Opmerking:**

$D_1$  = minimale Ø voor de eerste insteek /  $D_2$  = maximale Ø voor de eerste insteek.

**Technische beschrijving**

Serie	Vario Plus Eco
geschikte wisselplaat	Nr. 273656 – 273749
maximale snijdiepte $t_{max}$	21 mm
minimale 1e insteek-Ø $D_1$	110 mm

maximale 1e insteek-Ø D <sub>2</sub>	170 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Steekbreedte w	3 mm
Producttype	Snijplaathouder