


Garant**Vario plus Eco snijplaathouder concaaf voor vlakke insteek, links, Ø-bereik insteek D1 / D2: 43/60mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274519 43/60
GTIN	4067263950912
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

T.b.v.:

Klemhouder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Opmerking:

D_1 = minimale Ø voor de eerste insteek / D_2 = maximale Ø voor de eerste insteek.

Technische beschrijving

maximale 1e insteek-Ø D_2	60 mm
maximale snijdiepte t_{max}	18 mm
Serie	Vario Plus Eco
minimale 1e insteek-Ø D_1	43 mm

geschikte wisselplaat	Nr. 273656 – 273749
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Steekbreedte w	3 mm
Producttype	Snijplaathouder