


Garant**Vario plus Eco snijplaathouder concaaf voor vlakke insteek, links, Ø-bereik insteek D1 / D2: 26/39mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274519 26/39
GTIN	4067263950899
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

T.b.v.:

Klemhouder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Opmerking:

D₁ = minimale Ø voor de eerste insteek / D₂ = maximale Ø voor de eerste insteek.

Technische beschrijving

Serie	Eco
geschikte wisselplaat	Nr. 273656 – 273749
maximale 1e insteek-Ø D ₂	39 mm
minimale 1e insteek-Ø D ₁	26 mm

maximale snijdiepte t_{\max}	18 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Steekbreedte w	3 mm
Producttype	Snijplaathouder