

mimatic
Tool Systems**PolySAW basishouder met boring, Type: 19/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218210 19/30
GTIN	2050001737427
Artikelklasse	29B

Omschrijving**Uitvoering:**

Bevestiging van de zaagbladen met een schroef in het midden. **Quadrogon-aansluiting** voor verbeterde krachtoverbrenging en torsiestijfheid.

Toepassing:

Op combi-freesopsteekdoorn. **Alleen met PolySAW-G zaagbladen.**

Levering:

Inclusief spanschijf en spanschroef.

Inwendige koeling: ja

Kraag-Ø d₁: 30 mm

Basishouder-Ø d₂: 32 mm

Kraaglengte L₁: 20 mm

Totale lengte L_{totaal}: 42,5 mm

Opnameboring-Ø: 16 mm

Spanschijf: 219846

Technische beschrijving

Totale lengte L _{totaal}	42,5 mm
-----------------------------------	---------

Kraaglengte L ₁	20 mm
Spanschroef	219838 (SW3; 10,5 Nm)
Kraag-Ø d ₁	30 mm
Spanschijf	219846
Basishouder-Ø d ₂	32 mm
Opnameboring-Ø	16 mm
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	ja
Producttype	Schijffrees

Accessoires

Spanschroef	219838
Spanschijf	219846