

HEDI**Kabelhaspel, plaatstaal, voor F, B, PL en CZ, Type: 50R**

Bestelgegevens

Bestelnummer	081107 50R
GTIN	4003644013494
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

Hedi® kabelhaspels staan voor kwaliteit 'Made in Germany' en lange levensduur. Speciaal ontworpen haspels zorgen voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. De geïntegreerde rotatiestopschakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.

Met contactdozen voor de **landen F, B, PL en CZ**. Te gebruiken in een droge omgeving.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

IP-klasse: IP 20

Nominaal vermogen afgerold: 3500 (16 A) W

Kabelklasse: H05RR-F

Kabelopbouw: 3G1,5

Materiaal kabel: Rubber

Kabellengte: 50 m

Aantal contactdozen: 4

Technische beschrijving

Netspanning	250 V
Nominaal vermogen afgerold	3500 (16 A) W
Kabellengte	50 m
Materiaal kabel	Rubber
Kabelklasse	H05RR-F
Kabelopbouw	3G1,5
IP-klasse	IP 20
Materiaal behuizing	Plaatstaal
Aantal contactdozen	4
Energievoorziening	Netvoeding
Diagnosesysteem aanwezig	nee
Producttype	Kabelhaspel