

# Yale

## Elektrokettingtakel CPV VEGO, Type: 1-8



### Bestelgegevens

Bestelnummer	086035 1-8
GTIN	2050001790903
Artikelklasse	08Y

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Elektrokettingtakel met **haak**, robuuste en betrouwbare constructie. De geïntegreerde **eindpositieschakelaar** voor de hoogste en laagste haakpositie verlengt de levensduur van slipkoppeling, motor en behuizing. Aandrijvingsgroep 1 Am, inschakelduur 50% bij een snelheid, standaardbedrijfsspanning (400 V/50 Hz). Verhoogde bedrijfsveiligheid door 42 V-veiligheidsbesturing, ommantelde stuurschakelaar in klasse IP65, motoren IP55.

#### Opmerking:

Uitvoeringen met 2 snelheden (nauwkeurig heffen), andere hefhoogtes, loopkat, draadloos en 230 volt-uitvoering op aanvraag.

### Technische beschrijving

Type	1-8
automatische einduitschakeling	ja
Aantal kettingen	1
instelbare slipkoppeling	ja

Aandrijvingsgroep volgens FEM/ISO	1AM
Normale hefhoogte	3 m
Belastbaarheid	1000 kg
Hefsnelheid	8 m/min
Belastbaarheid t	1 t
Gewicht	58 kg
Producttype	Hefboomtakel