

Garant**Vario plus eco snijplaathouder convex voor vlakke insteek, rechts, Ø-bereik insteek D1 / D2: 26/41mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	274520 26/41
GTIN	4067263962106
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

T.b.v.:

Klemhouder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Opmerking:

D_1 = minimale Ø voor de eerste insteek / D_2 = maximale Ø voor de eerste insteek.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	Nr. 273656 – 273749
maximale snijdiepte t_{max}	22 mm
Serie	Eco
minimale 1e insteek-Ø D_1	26 mm

maximale 1e insteek-Ø D ₂	41 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Steekbreedte w	4 mm
Producttype	Snijplaathouder