

**Garant****Vario plus eco snijplaathouder convex voor vlakke insteek, rechts, Ø-bereik insteek D1 / D2: 52/72mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 274520 52/72  |
| GTIN          | 4067263962120 |
| Artikelklasse | 21U           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

**T.b.v.:**

Klemhouder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Let op:**

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

**Opmerking:**

D<sub>1</sub> = minimale Ø voor de eerste insteek / D<sub>2</sub> = maximale Ø voor de eerste insteek.

**Technische beschrijving**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| minimale 1e insteek-Ø D <sub>1</sub> | 52 mm |
| maximale 1e insteek-Ø D <sub>2</sub> | 72 mm |
| Serie                                | Eco   |
| maximale snijdiepte t <sub>max</sub> | 25 mm |

## Gegevensblad

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| geschikte wisselplaat | Nr. 273656 – 273749 |
| Inzetsoort            | rechts              |
| Inwendige koeling     | ja                  |
| Steekbreedte w        | 4 mm                |
| Producttype           | Snijplaathouder     |