

**Garant****Vario plus Eco snijplaathouder concaaf voor vlakke insteek, links, Ø-bereik insteek D1 / D2: 110/170mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274523 110/170
GTIN	4067263962427
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

**T.b.v.:**

Klemhouder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Let op:**

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

**Opmerking:**

D<sub>1</sub> = minimale Ø voor de eerste insteek / D<sub>2</sub> = maximale Ø voor de eerste insteek.

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	Nr. 273656 – 273749
maximale 1e insteek-Ø D <sub>2</sub>	170 mm
Serie	Eco
minimale 1e insteek-Ø D <sub>1</sub>	110 mm

maximale snijdiepte $t_{\max}$	28 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Steekbreedte $w$	4 mm
Producttype	Snijplaathouder