



Accu-bandslijper, Type: M12FBFL10



Bestelgegevens

Bestelnummer	077717 M12FBFL10
GTIN	4058546412432
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem lichte accu-bandslijper (slechts 1,0 kg of 1,1 kg met een 2AH-accu) voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen.

- **Twee snelheidsmodi + variabele snelheidsregelaar.**
- **Achteruit draaiend - hiermee kan de gebruiker de banduitlijning selecteren om de richting van vonken/spanen te regelen.**
- **360° verstelling van kop zonder gereedschap.**
- **Eénhandsbediening - maakt werken op krappe plekken mogelijk en is ideaal voor werkzaamheden boven het hoofd.**

Levering:

Zonder accu en zonder lader.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende accu's en laders 073814 e.v.

Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN	2,16 m/s ²
Aantal inbegrepen accu's	0
Schuurband breedte	10 mm
Accutype	Lithium-ion
Accuspanning	12 V

Energievoorziening	Netvoeding
Bandsnelheid	0 - 1110 m/min
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Artikelomschrijving producent	M12 FBFL10
Gewicht	1 kg
Toerentalbereik	0 - 14500 min ⁻¹
Schuurband lengte	330
Producttype	Bandvijl