



Accu-bandslijper, Type: M12FBFL13



Bestelgegevens

Bestelnummer	077717 M12FBFL13
GTIN	4058546412456
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem lichte accu-bandslijper (slechts 1,0 kg of 1,1 kg met een 2AH-accu) voor werken zonder vermoeidheidsverschijnselen.

- **Twee snelheidsmodi + variabele snelheidsregelaar.**
- **Achteruit draaiend - hiermee kan de gebruiker de banduitlijning selecteren om de richting van vonken/spanen te regelen.**
- **360° verstelling van kop zonder gereedschap.**
- **Eénhandsbediening - maakt werken op krappe plekken mogelijk en is ideaal voor werkzaamheden boven het hoofd.**

Levering:

Zonder accu en zonder lader.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende accu's en laders 073814 e.v.

Technische beschrijving

Bandsnelheid	0 - 1105 m/min
Energievoorziening	Netvoeding
Aantal inbegrepen accu's	0
Schuurband breedte	13 mm
Accutype	Lithium-ion

Maximale vibratie volgens EN	1,69 m/s ²
Accuspanning	12 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Artikelomschrijving producent	M12 FBFL13
Toerentalbereik	0 - 14500
Gewicht	1,1 kg
Schuurband lengte	457
Producttype	Bandvijl