

ejendals

Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar Tegera® 19, Handschoenmaat: 10



Bestelgegevens

Bestelnummer	094121 10
GTIN	7392626001992
Artikelklasse	04R

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 19. Allround lashandschoen gemaakt van generfd rundsplitleder. Zeer robuust en resistent. Met elastiek bij de pols voor een betere pasvorm. Bestand tegen contactwarmte tot 100 °C. Gevoerd.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	TEGERA 19
Handschoenmaat	10
Handschoeneigenschap	Vlamwerend niveau 4
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Lengte	320 - 365 mm
Dragermateriaal	Generfd rundsplitleder

Coatingvariant	geen coating
Inhoud	1
Materiaal	Generfd rundsplitleder
Toepassingsgebied	Heavy Duty
Toepassingsgebied	Allround
Contacthitte tot	100 °C
EN 388	3143X
EN 407	41314X
EN 12477	Type A
Lasmethode	MIG/MAG
Norm	EN 407
Producttype	Lashandschoenen