

## ejendals

### Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar Tegera® 130A, Handschoenmaat: 11



#### Bestelgegevens

Bestelnummer	094103 11
GTIN	7340118312422
Artikelklasse	04R

#### Omschrijving

##### Uitvoering:

**Tegera® 130A.** Ongevoerde lashandschoen met zeer goed tastgevoel en versterkte wijsvinger. De naden bevatten **Kevlar®-vezels** voor gebruik in veeleisende werkomgevingen. Bestand tegen **contactwarmte tot 100 °C**.

##### Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

#### Technische beschrijving

Fabrikantnummer	TEGERA 130A
Handschoenmaat	11
Handschoeneigenschap	Vlamwerend niveau 4
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Lengte	300 - 350 mm

Dragermateriaal	Volnerf geitenleder
Coatingvariant	geen coating
Inhoud	12
Materiaal	Volnerf geitenleder
Toepassingsgebied	Heavy Duty
Contacthitte tot	100 °C
EN 388	3111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Type B
Lasmethode	WIG
Kleur	geel / wit
Norm	EN 407
Producttype	Lashandschoenen