

ejendals

Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar Tegera® 130A, Handschoenmaat: 9



Bestelgegevens

Bestelnummer	094103 9
GTIN	7340118312507
Artikelklasse	04R

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 130A. Ongevoerde lashandschoen met zeer goed tastgevoel en versterkte wijsvinger. De naden bevatten **Kevlar®-vezels** voor gebruik in veeleisende werkomgevingen. Bestand tegen **contactwarmte tot 100 °C.**

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoenmaat	9
Fabrikantnummer	TEGERA 130A
Handschoeneigenschap	Vlamwerend niveau 4
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Lengte	300 - 350 mm

Dragermateriaal	Volnerf geitenleder
Coatingvariant	geen coating
Inhoud	12
Materiaal	Volnerf geitenleder
Toepassingsgebied	Heavy Duty
Contacthitte tot	100 °C
EN 388	3111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Type B
Lasmethode	WIG
Kleur	geel / wit
Norm	EN 407
Producttype	Lashandschoenen