

## ejendals

### Handschoenen, paar Tegera® 806, Handschoenmaat: 11



#### Bestelgegevens

Bestelnummer	094572 11
GTIN	7340118396828
Artikelklasse	04R

#### Omschrijving

**Uitvoering:**

**Tegera® 806.** Ongecoate snijbestendige handschoen. Zeer geschikt voor gebruik in een droge omgeving. Dunne 18-Gauge-breitechnologie voor maximaal gevoel in de vingertoppen. Geschikt voor **ESD-werkplekken**.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning.

Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.

#### Technische beschrijving

Handschoenmaat	11
----------------	----

Fabrikantnummer	TEGERA 806
Inhoud	6
Breitechnologie	18G
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
EN 388	1X42C
Dragermateriaal	Carbon, glasvezel, polyester, spandex
Coatingvariant	geen coating
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	grijs
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	C
Producttype	Snijbestendige handschoenen