

Garant**Vario plus Eco snijplaathouder recht, rechts, Steekbreedte w: 2mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 274510 2 |
| GTIN | 4067263962243 |
| Artikelklasse | 21U |

Omschrijving**T.b.v.:**

Vario plus Eco klemhouder nr. 274500; 274503; 274530.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Opmerking:

Bij steekbreedte van 2 mm en 3 mm is de steekdiepte $t_{\max} = 21$ mm beperkt op het werkstuk- \emptyset tot 150 mm. Bij werkstuk- $\emptyset > 150$ mm geldt $t_{\max} = 17$ mm. Bij een steekbreedte van 4 mm is de steekdiepte $t_{\max} = 28$ mm beperkt op het werkstuk- \emptyset tot 150 mm. Bij werkstuk- $\emptyset > 150$ mm geldt $t_{\max} = 24$ mm.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| maximale snijdiepte t_{\max} | 21 mm |
| Spanschroef | 279815 9 |
| geschikte wisselplaat | Nr. 273656 – 273749 |
| Serie | Eco |

| | |
|-------------------|-----------------|
| Inzetsoort | rechts |
| Inwendige koeling | ja |
| Producttype | Snijplaathouder |