

Garant**Vario plus Eco snijplaathouder recht, rechts, Steekbreedte w: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274510 4
GTIN	4067263120407
Artikelklasse	21U

Omschrijving**T.b.v.:**

Vario plus Eco klemhouder nr. 274500; 274503; 274530.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Opmerking:

Bij steekbreedte van 2 mm en 3 mm is de steekdiepte $t_{\max} = 21$ mm beperkt op het werkstuk- \emptyset tot 150 mm. Bij werkstuk- $\emptyset > 150$ mm geldt $t_{\max} = 17$ mm. Bij een steekbreedte van 4 mm is de steekdiepte $t_{\max} = 28$ mm beperkt op het werkstuk- \emptyset tot 150 mm. Bij werkstuk- $\emptyset > 150$ mm geldt $t_{\max} = 24$ mm.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	Nr. 273656 – 273749
maximale snijdiepte t_{\max}	28 mm
Spanschroef	279815 9
Serie	Vario Plus Eco

Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijplaathouder