

Garant**Vario plus Eco klemhouder recht 0°, rechts, Schachtbreedte b: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274500 20
GTIN	4067263120445
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

T.b.v.:

Vario plus eco snijplaat houder nr. 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Master Eco-opnames nr. 317906 – 319136. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

Totale lengte L	112,5 mm
Schachtbreedte b	20 mm
L ₁	54 mm
L ₂	43,5 mm
Klemlijst	279928 7
Klemschroef	279815 24

Montageschroef	279815 9
Serie	Eco
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Klemhouder