

Garant**Vario plus Eco klemhouder gebogen 90°, rechts, Schachtbreedte b: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274502 20
GTIN	4067263120483
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

T.b.v.:

Vario plus Eco snijplathouder nr. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Master eco opnames nr. 317906 – 319136. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

L ₁	54 mm
Schachtbreedte b	20 mm
Totale lengte L	85 mm
L ₂	16 mm
Montageschroef	279815 9

Serie	Eco
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Klemhouder