

**Garant****Vario plus Eco klemhouder recht 0°, links, Schachtbreedte b: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274501 25
GTIN	4067263120476
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

**T.b.v.:**

Vario plus Eco snijplaat houder nr. 274511; 274513; 274515; 274517; 274519; 274521; 274523; 274541.

**Levering:**

Inclusief montageschroeven.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Master eco opnames nr. 317906 – 319136. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	127,5 mm
Schachtbreedte b	25 mm
L <sub>2</sub>	43,5 mm
L <sub>1</sub>	54 mm
Klemlijst	279928 7
Montageschroef	279815 9

Klemschroef	279815 24
Serie	Vario Plus Eco
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Klemhouder