


**Garant****Vario plus Eco klemhouder gebogen 90°, links, Schachtbreedte b: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274503 25
GTIN	4067263120513
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

**T.b.v.:**

Vario plus eco snijplaathouder nr. 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

**Levering:**

Inclusief montageschroeven.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Master Eco-opnames nr. 317906 – 319136. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

**Technische beschrijving**

L <sub>2</sub>	16 mm
Totale lengte L	100 mm
Montageschroef	279815 9
Schachtbreedte b	25 mm
L <sub>1</sub>	54 mm

Serie	Eco
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Klemhouder