


Garant**Vario plus Eco klemhouder gebogen 90°, links, Schachtbreedte b: 20mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 274503 20 |
| GTIN | 4067263133056 |
| Artikelklasse | 21U |

Omschrijving**Uitvoering:**

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

T.b.v.:

Vario plus eco snijplaathouder nr. 274510; 274512; 274514; 274516; 274518; 274520; 274522; 274540.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Master Eco-opnames nr. 317906 – 319136. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|----------|
| L ₁ | 54 mm |
| Schachtbreedte b | 20 mm |
| Montageschroef | 279815 9 |
| L ₂ | 16 mm |
| Totale lengte L | 85 mm |

| | |
|-------------------|------------|
| Serie | Eco |
| Inzetsoort | links |
| Inwendige koeling | ja |
| Producttype | Klemhouder |