

**Knabbelschaar met accu, Type: M12FNB16-0****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078105 M12FNB16-0
GTIN	4058546374112
Artikelklasse	03L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Extreem lichte accuknabbelschaar met Auto-Control-startfunctie (de snijsnelheid wordt langzaam na het starten verhoogd) voor een werkdiepte tot 168 mm.

· **Zonder gereedschap van snijrichting wisselen in stappen van 90°.**

**Levering:**

Zonder accu en zonder lader, in doos.

Inclusief 2 matrijzenhouders in lange en korte uitvoering.

**Opmerking:**

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073808 – nr. 073840.

**Technische beschrijving**

Accuspanning	12 V
Energievoorziening	Netvoeding
Maximale vibratie volgens EN	1,5 m/s <sup>2</sup>
Snedebreedte	5 mm

Gewicht	1 kg
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	0
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type HB 12 V
Radius kleinst mogelijke curve	40,7 mm
maximaal snijvermogen in staal	1,6 mm
maximaal snijvermogen in aluminium	2,1 mm