



Werklamp W6R-WORK



Bestelgegevens

Bestelnummer	081229 W6R-WORK
GTIN	4058205030533
Artikelklasse	04B

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust, flexibel, veelzijdig: de Ledlenser W6R Work heeft bewezen dat hij werkt als er sprake is van krappe omstandigheden, bijvoorbeeld in kabelschachten of motorcompartimenten. Naast de flexibele bevestiging via voet, magneet of haak scoort de compacte werklamp punten met een uitklapbare en draaibare lampkop, die zelfs de smalste openingen direct vanaf de binnenkant verlicht. Het typische lichtbeeld van de Ledlenser zorgt daarbij voor de noodzakelijke precisie – breed of puntsgewijs. De krachtige accu is oplaadbaar via USB-C. Andere slimme kenmerken zijn het oppervlak met noppen voor een sterke grip, de praktische transportvergrendeling en de waarschuwingfunctie bij een laag accuniveau. Flexibele werklamp met twee lichtbronnen voor flood- of spot-verlichting. Uitklapbare (180°) en draaibare (270°) lamp-kop voor het verlichten van krappe werkgebieden. Robuuste kunststof behuizing met een stroeve oppervlaktestructuur. Flexibele bevestiging via voet, magneet en uitklapbare metalen haak. Efficiënte Li-ion-accu, eenvoudig oplaadbaar via USB-C met accu- en ladingsniveau-indicator.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

Accucapaciteit	2,5 Ah
Lichtbron	Led-module

ATEX-zone	geen
Fabrikantnummer	W6R Work
Gewicht	180 g
Kleurtemperatuur	6000 - 7500 K
Accuspanning	3,7 V
Lichtstroom	220 - 600 lm
Totale lengte	143 mm
Energievoorziening	Netvoeding
CRI-waarde	80
Totale breedte	31 mm
Brandduur	2 - 6 h
Accutype	Lithium-ion
IP-klasse	IP 54
Aantal inbegrepen accu's	1
Producttype	Werklamp