



LichtpenW2R-WORK



Bestelgegevens

Bestelnummer	081227 W2R-WORK
GTIN	4058205032063
Artikelklasse	04B

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurig licht, altijd bij de hand: De Ledlenser W2R WORK is de oplaadbare pen- en testlamp voor handarbeiders, bouwvakkers en iedereen die betrouwbaar licht in zakformaat weet te waarderen. De bewezen Ledlenser-lichtkwaliteit zorgt daarbij voor een nauwkeurige verlichting – over een breed gebied met floodlight of puntsgewijs via spot-LED in de lampkop. De W2R Work kan eenvoudig met een clip aan de borstzak worden bevestigd. De krachtige accu is eenvoudig en snel op te laden via USB-C. Andere slimme kenmerken zijn het oppervlak met noppen voor een sterke grip, de praktische transportvergrendeling en de waarschuwingfunctie bij een laag accuniveau.Compacte testlamp met twee lichtbronnen voor brede (flood) of puntsgewijze (spot) verlichting.Homogeen, premium-lichtbeeld voor nauwkeurige en gelijkmatige verlichting.Robuuste kunststof behuizing met een stroeve oppervlaktestructuur en een praktische clip.Efficiënte Li-ion-accu, eenvoudig oplaadbaar via USB-C met accuniveau-indicator, accuwissel mogelijk door Ledlenser-service.Transportblokkering beschermt tegen onbedoeld inschakelen.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

Accuspanning	3,7 V
CRI-waarde	70

Totale breedte	17 mm
Aantal inbegrepen accu's	1
Fabrikantnummer	W2R Work
Kleurtemperatuur	6000 - 7500 K
Accucapaciteit	0,63 Ah
Lichtbron	Led-module
Totale lengte	176 mm
IP-klasse	IP 54
Accutype	Lithium-ion
Brandduur	1,5 - 7 h
Lichtstroom	60 - 220 lm
Energievoorziening	Netvoeding
Gewicht	61 g
ATEX-zone	geen
Producttype	Werklamp