

 LEDLENSER

Werklamp W5R-WORK



Bestelgegevens

Bestelnummer	081228 W5R-WORK
GTIN	4058205030502
Artikelklasse	04B

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust, betrouwbaar, krachtig: de Ledlenser W5R Work is de krachtige lamp in de gereedschapskoffer van professionals op het gebied van handarbeid. Het typische premium-lichtbeeld van Ledlenser zorgt voor nauwkeurige verlichting, ook van grotere werkgebieden – breed of puntsgewijs. Dankzij de geïntegreerde magneet en haak in de voet kan de W5R Work daarbij op elk moment flexibel worden gepositioneerd en uitgelijnd. De krachtige accu is eenvoudig en snel op te laden via USB-C. Andere slimme kenmerken zijn de metalen schroef voor het aandraaien van de inklapbare voet, het oppervlak met noppen voor een sterke grip en de praktische transportvergrendeling. Krachtige werklamp met twee lichtbronnen voor flood- of spot-verlichting. Robuuste kunststof behuizing met een stroeve oppervlaktestructuur. Flexibele bevestiging en verlichting dankzij haak, magneet en inklapmechanisme. Efficiënte Li-ion-accu, eenvoudig oplaadbaar via USB-C met accu- en ladingsniveau-indicator. Transportblokkering beschermt tegen onbedoeld inschakelen.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

CRI-waarde	80
Gewicht	153 g
Aantal inbegrepen accu's	1

Brandduur	3 - 6 h
Accuspanning	3,7 V
Fabrikantnummer	W5R Work
Lichtstroom	220 - 600 lm
Kleurtemperatuur	6000 - 7500 K
IP-klasse	IP 54
Accutype	Lithium-ion
Totale lengte	153 mm
Lichtbron	Led-module
ATEX-zone	geen
Totale breedte	38 mm
Accucapaciteit	2,5 Ah
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Werklamp