



LichtpenW2-WORK



Bestelgegevens

Bestelnummer	081227 W2-WORK
GTIN	4058205032032
Artikelklasse	04B

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurig licht, altijd bij de hand: De Ledlenser W2 WORK is de pen- en testlamp met batterijvoeding voor handarbeiders, bouwvakkers en iedereen die betrouwbaar licht in zakformaat weet te waarderen. De bewezen Ledlenser-lichtkwaliteit zorgt daarbij voor een nauwkeurige verlichting – over een breed gebied met floodlight of puntsgewijs via spot-LED in de lampkop. De W2 Work kan eenvoudig met een clip aan de borstzak worden bevestigd. Andere slimme kenmerken zijn het oppervlak met noppen voor een sterke grip, de praktische transportvergrendeling en de waarschuwingfunctie bij een laag batterijniveau.Twee AAA-batterijen voorzien de lamp op betrouwbare en eenvoudige wijze van stroom voor het volgende gebruik.Compact broekzakformaat.Drie lichtopties, inclusief gefocuseerd spotlight met reflectorlens in de lampkop.Weergave van accutoestand.Geïntegreerde magneet voor eenvoudige bevestiging aan metalen oppervlakken (bijv. aan stalen dragers of motoren).Kantelmechanisme maakt flexibel uitlijnen mogelijk voor optimale verlichting van het werkgebied.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

ATEX-zone	geen
Kleurtemperatuur	6000 - 7500 K

Totale hoogte	176 mm
Gewicht	42 g
Fabrikantnummer	W2 Work
Batterijtype	Micro, AAA
Totale lengte	24 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
IP-klasse	IP 54
Lichtstroom	40 - 160 lm
Aantal inbegrepen batterijen	2
Lichtbron	Led-module
Totale breedte	17 mm
CRI-waarde	70
Brandduur	10 h
Producttype	Werklamp