

 LEDLENSER

## Werklamp W4R-WORK



### Bestelgegevens

Bestelnummer	081228 W4R-WORK
GTIN	4058205030441
Artikelklasse	04B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Robuust, veelzijdig, compact: de werklamp Ledlenser W4R Work is de betrouwbare lichtpartner bij de dagelijkse werkzaamheden op de werkplaats. Het typische premium-lichtbeeld van Ledlenser zorgt voor nauwkeurige en krachtige verlichting van werkgebieden – breed of puntsgewijs. Dankzij de geïntegreerde magneet en zwenkbare voet kan de W4R Work daarbij op elk moment flexibel worden gepositioneerd en uitgelijnd. De krachtige accu is eenvoudig en snel op te laden via USB-C. Andere slimme kenmerken zijn de clip voor het bevestigen aan werkkleding of -uitrusting, het oppervlak met noppen voor een sterke grip en de praktische transportvergrendeling. Compacte werklamp met twee lichtbronnen voor brede (flood) of puntsgewijze (spot) verlichting. Robuuste kunststof behuizing met een stroeve oppervlaktestructuur. Flexibele bevestiging en verlichting dankzij magneet en zwenkmechanisme. Efficiënte Li-ion-accu, eenvoudig oplaadbaar via USB-C met accu- en ladingsniveau-indicator. Transportblokkering beschermt tegen onbedoeld inschakelen.

#### Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

### Technische beschrijving

Brandduur	2 - 9 h
Totale breedte	28 mm
Gewicht	91 g

Lichtstroom	60 - 220 lm
CRI-waarde	70
Aantal inbegrepen accu's	1
ATEX-zone	geen
Fabrikantnummer	W4R Work
Lichtbron	Led-module
Accutype	Lithium-ion
Accucapaciteit	0,76 Ah
Totale lengte	163 mm
Energievoorziening	Netvoeding
IP-klasse	IP 54
Accuspanning	3,7 V
Kleurtemperatuur	6000 - 7500 K
Producttype	Werklamp