



Clip-lamp W1R-WORK



Bestelgegevens

Bestelnummer	081226 W1R-WORK
GTIN	4058205032094
Artikelklasse	04B

Omschrijving

Uitvoering:

Ultracompact, krachtig, veelzijdig: de Ledlenser W1R Work is de praktische cliplamp voor hardarbeiders, beveiligingspersoneel en klussers. Deze kan op elk gewenst moment eenvoudig aan werkkleding, doppen of metalen oppervlakken worden bevestigd met behulp van de clip of magneet. De beproefde Ledlenser-lichtkwaliteit zorgt voor een nauwkeurige verlichting in twee helderheidsniveaus. Dankzij het 360°-draaischarnier en de zwenkbare lampkop levert de lamp het licht precies op de plaats waar het nodig is. De geïntegreerde accu is eenvoudig en snel op te laden via USB-C. Andere slimme kenmerken zijn het oppervlak met noppen voor een sterke grip, de praktische transportvergrendeling en de waarschuwingfunctie bij een laag accuniveau.

- **Ultracompacte, oplaadbare cliplamp met twee helderheidsniveaus.**
- **360°-draaischarnier en zwenkbare lampkop voor nauwkeurige en flexibele verlichting.**
- **Flexibele bevestiging via een robuuste clip of magneet.**
- **Geïntegreerde Li-ion-accu; eenvoudig oplaadbaar via USB-C met accu- en ladingsniveau-indicator.**
- **Transportblokkering beschermt tegen onbedoeld inschakelen.**

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

Accuspanning	3,7 V
--------------	-------

Brandduur	1,5 - 7 h
IP-klasse	IP 54
Totale breedte	38 mm
Fabrikantnummer	W1R Work
Energievoorziening	Netvoeding
Lichtstroom	60 - 220 lm
Lichtbron	Led-module
Aantal inbegrepen accu's	1
Accutype	Lithium-ion
ATEX-zone	geen
Totale lengte	32 mm
Totale hoogte	76 mm
Kleurtemperatuur	6000 - 7500 K
Gewicht	392 g
CRI-waarde	70
Accucapaciteit	0,74 Ah
Producttype	Werklamp