

Hijsmiddelengarderobe met diefstalbeveiliging, Type: M



Bestelgegevens

Bestelnummer	918621 M
GTIN	2050002073616
Artikelklasse	97B

Omschrijving

Uitvoering:

Staander van stalen buis voor het opbergen van aanslagmiddelen zoals kettingen, touwen, hijsbanden etc.. Met 2 in hoogte verstelbare dwarsbalken en 12 verzinkte en verstelbare dubbele ophanghaken. Eenvoudige de- en hermontage voor mobiel gebruik op bouwplaatsen. Levering gedemonteerd, eenvoudige montage met handleiding.

Inclusief diefstalbeveiliging, bestaande uit 4 borgstaven inclusief vastgelaste ketting. Borgstaven worden door de ophanghaken geschoven. Hangslot met max. beugel-Ø 7 mm te gebruiken. Met 4 zwenkwielen, 2 met vergrendeling.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

Aanvullende verstelbare verzinkte dubbele haken vindt u onder nr. 918623 gr. 6 op www.hoffmann-group.com.

Bijpassend hangslot vindt u in band 2 handgereedschap onder nr. 085812 en nr. 085814.

Technische beschrijving

Aantal haken	12
Gewicht	100 kg

Hoogte	1934 mm
Diepte	900 mm
Belastbaarheid per haak	75 kg
Configurator relevant	nee
Maximale belastbaarheid	1000 kg
Breedte	1890 mm
Producttype	Hijsmiddelenwagen

Accessoires

Dubbele haak, 6 stuks Type 6	918623 6
Diefstalbeveiliging Type 4	918622 4