

bimos



Bestelgegevens

Bestelnummer	972673 ESD
GTIN	4016849944005
Artikelklasse	96B

Omschrijving

Uitvoering:

zitting en rugleuning van geleidend ESD-kunstlederen bekleding. Comfortabel en ademend, sterk. Comfortabele bekleding met ergonomische rugleuning en horizontaal gestikt, met praktische schuifhandgrepen. Met ergonomie-pakket: synchrone techniek incl. gewichtsregeling. Integraal geleidende verbinding tussen de bekleding en ESD-wielen/-glijdoppen. Rugleuning met geleidende kunststof schaal en schuifhandgrepen. Gewichtsregeling van 45 – 120 kg.

Norm:

Geleidend volgens DIN 61340-5-1.

Technische beschrijving

Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer
Serie	Work-Tec Ergo
Kantelverstelling van de stoel in graden	6 graden
Rugleuning hoogte	580 mm
Zitdiepteverstelbereik	60 mm
Kleur zittingmateriaal	zwart

Zittingdiepte	470 mm
Zittingbreedte	460 mm
Verstelbare kanteling van zitting	ja
Rugleuning hoogteverstelbereik	60 mm
Belastbaarheid stoel	120 kg
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Hoogteverstelling bereik	590 - 860 mm
Producttype	ESD-werkdraaistoel

Accessoires

ESD-wielen (1 set = 5 stuks)	963189
------------------------------	--------