

bimos



Bestelgegevens

Bestelnummer	972672 ESD
GTIN	4016849943978
Artikelklasse	96B

Omschrijving

Uitvoering:

zitting en rugleuning van geleidend ESD-kunstlederen bekleding. Comfortabel en ademend, sterk. Comfortabele bekleding met ergonomische rugleuning en horizontaal gestikt, met praktische schuifhandgrepen. Met ergonomie-pakket: synchrone techniek incl. gewichtsregeling. Integraal geleidende verbinding tussen de bekleding en ESD-wielen/-glijdoppen. Rugleuning met geleidende kunststof schaal en schuifhandgrepen. Gewichtsregeling van 45 – 120 kg.

Norm:

Geleidend volgens DIN 61340-5-1.

Technische beschrijving

Serie	Work-Tec Ergo
Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer
Zitdiepteverstelbereik	60 mm
Verstelbare kanteling van zitting	ja
Kantelverstelling van de stoel in graden	6 graden
Kleur zittingmateriaal	zwart

Rugleuning hoogte	580 mm
Rugleuning hoogteverstelbereik	60 mm
Zittingdiepte	470 mm
Zittingbreedte	460 mm
Belastbaarheid stoel	120 kg
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Hoogteverstelling bereik	450 - 630 mm
Producttype	ESD-werkdraaistoel

Accessoires

ESD-wielen (1 set = 5 stuks)	963189
------------------------------	--------